# Y-steekschroefkoppeling QBY-1/4-3/16-U

Artikelnummer: 564693

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Nominale doorlaat | 0,118 in |
| Dichtingstype aan de inschroeftap | Coating |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bouwvorm | Y-vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...60 °C |
| Max. aanhaalmoment | 8,85 ft-lbf |
| Productgewicht | 493 oz |
| Bevestigingstype | Buitenzeskant 9/16 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang met buiten-Ø 3/16" " |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Kleur demontagering | Grijs |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Messing, vernikkeld<br>PBT |
| Materiaal schroefdraadafdichting | PTFE |
| Materiaal demontagering | POM |
| Materiaal slangafdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvast |