Aansluitkabel NEBV-S1G44-K-5-N-LE39

Artikelnummer: 565290



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	4-40UNC
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	737 g
Elektrische aansluiting	44-polig Contactdoos Sub-D
Bereik voor bedrijfsspanning DC	30 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	0.86 A
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Min. kabelbuigradius	95 mm
Kabeldiameter	9.6 mm
Tolerantie kabeldiameter	± 0,5 mm
Kabelmontage	40 x 0,14 mm²
Beschermingsklasse	IP65 IP67 In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal steekcontacten	Brons Verguld