T-steekschroefkoppeling CRQST-1/4-5/16-U

Artikelnummer: 565337

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	0,236 in
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	T-vorm
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-20 °C...150 °C
Max. aanhaalmoment	11,8 ft-lbf
Productgewicht	1049 oz
Bruikbare leidingen	PFAN
Bevestigingstype	Buitenzeskant 35/64
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 1/4 NPTF
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 5/16" "
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal demontagering	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal slangafdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast