Aansluitstrip VABM-L1-10HW-G18-6

Artikelnummer: 566610



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	10.5 mm
Max. aantal ventielplaatsen	16
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aanhaalmoment DIN-railmontage	1.5 Nm
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	0.45 Nm
Max. aanhaalmoment wandmontage	3 Nm
Productgewicht	219 g
Aansluiting stuurlucht 12/14	M5
Aansluiting stuurluchtafvoer 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M7
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	M7
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering