Aansluitstrip VABM-L1-14W-G14-4

Artikelnummer: 566644

Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	16 mm
Max. aantal ventielplaatsen	16
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aanhaalmoment DIN-railmontage	1.5 Nm
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	0.65 Nm
Max. aanhaalmoment wandmontage	3 Nm
Productgewicht	380 g
Aansluiting stuurlucht 12/14	M5
Aansluiting stuurluchtafvoer 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering