Elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1VL4-LP

Artikelnummer: 566725

Gegevensblad

Functie	Waarde
Polariteitsbescherming	Bipolair
Extra functies	Vonkblusketen
Signaaltoestandsindicatie	LED
Nominale bedrijfsspanning DC	12 V 24 V
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Vervuilingsgraad	3
Uitgebreide omgevingstemperatuur	-5 - 60 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	33.5 g
Aansluitdoorsnede	0.14 mm²
Elektrische aansluiting	Streng
Kabellengte	5 m
Adereinden	Draadeindhuls
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Bevestigingstype	Clip
Kleur behuizing	zwart
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA