L-steekschroefkoppeling QBLF-10-32-UNF-5/32-U

Artikelnummer: 567765

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	0,098 in
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtingsring
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	L-vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	1,11 ft-lbf
Productgewicht	221 oz
Bevestigingstype	Buitenzeskant 7/16
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad 10-32 UNF-2B
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 5/32" "
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Kleur demontagering	Grijs
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld PBT
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangafdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast