Kunststofslang PLN-5/8-SW-150-CB

Artikelnummer: 569911

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø inch	5/8
Debietrelevante buigradius	0,311 voet
Min. buigradius	0,197 voet
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-14,4 psi...203 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water conform fabrikantenverklaring op www.festo.com
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-22 °F...176 °F
Productgewicht volgens lengte	oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor insteekaansluiting met buiten-Ø 5/8" "
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PE