Kunststofslang PAN-MF-6X1-SW

Artikelnummer: 570358

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	6 mm
Debietrelevante buigradius	35 mm
Binnen-Ø	4 mm
Min. buigradius	15 mm
Conform norm	DIN 73378-PA12-PHL
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...2.7 MPa -0.95 bar...27 bar -13.775 psi...391.5 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Minerale olie
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-60 °C...100 °C
Productgewicht volgens lengte	0.016 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 6 mm
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 65 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PA12-P