Elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1VR8-LP

Artikelnummer: 573919

Gegevensblad

Functie	Waarde
Polariteitsbescherming	Bipolair
Extra functies	Vonkblusketen
Signaaltoestandsindicatie	LED
Nominale bedrijfsspanning DC	12 V 24 V
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aanhaalmoment	0.27 Nm
Productgewicht	3.2 g
Elektrische aansluiting	3-polig / 2-polig M8 / - Stekker/contactdoos
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Bevestigingstype	op magneetventiel met zelftappende schroef
Kleur behuizing	zwart
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	PA
Materiaal afdichtingen	EPDM
Materiaal behuizing	PA
Materiaal schroeven	Veredeld staal