# Aansluitstrip VABM-L1-10G-G18-16-M-GR

Artikelnummer: 573927

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Rastermaat | 10.5 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 16 |
| Goedkeuring | c UL us - Recognized (OL) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -20 °C...60 °C |
| Productgewicht | 737 g |
| Aansluiting stuurlucht 12/14 | M5 |
| Aansluiting stuurluchtafvoer 82/84 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | Aluminium kneedlegering |