Aansluitstrip VABM-L1-10HW-G18-24-M-GR

Artikelnummer: 573932

Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	10.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	24
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Cleanroomklasse	Klasse 6 volgens ISO 14644-1
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	1148 g
Aansluiting stuurlucht 12/14	M5
Aansluiting stuurluchtafvoer 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M7
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	M7
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering