# Elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1VK9-LP

Artikelnummer: 573944

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Kabeleigenschap | Voor statische toepassingen |
| Polariteitsbescherming | Bipolair |
| Extra functies | Vonkblusketen |
| Signaaltoestandsindicatie | LED |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 12 V<br>24 V |
| Piekspanningsweerstand | 0.8 kV |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C...60 °C |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. aanhaalmoment | 0.27 Nm |
| Min. kabelbuigradius | 34 mm |
| Productgewicht | 92 g |
| Elektrische aansluiting | 2-polig / 2-aderig<br>Contactdoos haaks / kabel<br>Vierkant ontwerp / open einde |
| Kabelmontage | 2 x 0,25 mm² |
| Kabeldiameter | 3.4 mm |
| Tolerantie kabeldiameter | ± 0,1 mm |
| Kabellengte | 5 m |
| Adereinden | Draadeindhuls |
| Aarddraadaansluiting | Niet aanwezig |
| Bevestigingstype | op magneetventiel met zelftappende schroef |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal deksel | PA |
| Materiaal afdichtingen | EPDM |
| Materiaal behuizing | PA |
| Materiaal kabelmantel | TPV |

| Functie | Waarde |
| --- | --- |
| Materiaal schroeven | Veredeld staal |