Aansluitstrip VABM-L1-18S-G38-8

Artikelnummer: 574461

Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	19 mm
Max. aantal ventielplaatsen	16
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Cleanroomklasse	Klasse 5 volgens ISO 14644-1
Max. aanhaalmoment DIN-railmontage	1.5 Nm
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	1.18 Nm
Max. aanhaalmoment wandmontage	3 Nm
Productgewicht	652 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Pneumatische aansluiting 5	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering