Stekker NECU-S1W9-C2-ACO

Artikelnummer: 574588



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	4-40 UNC-2B
Productgewicht	59 g
Veldbusinterface	Sub-D, 9-polig, contactdoos
Elektrische aansluiting 1	Contactdoos, Sub-D, 9-polig
Elektrische aansluiting 2	Schroefklem, afschermbaar
Baudsnelheid	1 Mbit/s
Toegestane kabeldiameter	8 mm
Toegelaten kabeldiameter	8 mm
Aansluitdoorsnede	0.14 mm²...0.5 mm²
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	75 % bij 25 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PC-versterkt