Tijdvertragingsventiel VZ-3-PK-3

Artikelnummer: 5755





Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	2 mm
Bedieningswijze	Pneumatisch
Constructieve opbouw	Klepzittingsventiel met veerretour
Overlapping	Negatieve overlapping
Informatie over geforceerde dynamisering	Schakelfrequentie minstens 1/week
Bedrijfsdruk	2.5 bar...8 bar
Normaal nominaal debiet	90 l/min
Instelbare vertragingstijd	0.25 s...5 s
Pauzeduur voor normaalstand	55 ms
Herhaalnauwkeurigheid tijdinstelling	± 0,5 s
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	150 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Frontpaneelinbouw op montageframe
Pneumatische aansluiting	PK-3
Materiaal behuizing	Persgegoten zink