P-aansluitstrip VABM-B10-20-G38-4-P53

Artikelnummer: 576365

Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	22 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	310 g
Bevestigingstype	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering