Aansluitblok VABM-B10-20S-G14-3

Artikelnummer: 576418



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	22 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	439 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering