Aansluitplaat VMPA2-FB-APF-2-1-S0

Artikelnummer: 578865



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	47 mm
Lengte	107.3 mm
Rastermaat	21 mm
Max. aantal ventielplaatsen	2
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	153 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium