Smoorventiel met terugslagklep GR-3/8-B

Artikelnummer: 6308

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Instelelement	Kartelschroef
Bevestigingstype	Naar keuze: Frontpaneelinbouw met doorgangsboring
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	1010 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	1150 l/min
Bedrijfsdruk	0.1 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 °C...75 °C
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...75 °C
Productgewicht	225 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal regelschroef	Messing