Verdeelblok FR-8-1/2

Artikelnummer: 6411

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	18.6 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 bar...16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	35 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	1000 g
Aantal afvoerleidingen	8
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G3/4
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium