Kogelkraan QH-1 1/2

Artikelnummer: 6837

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	G1 1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1 1/2
Bedieningswijze	manueel
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Normaal nominaal debiet	84000 l/min

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	40 mm
Materiaal behuizing	Messing
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	ISO 228-1
Constructieve opbouw	Kogelkraan
Nominale druk armatuur PN	20
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp Neutrale vloeistoffen Overige debietmedia op aanvraag
Mediumtemperatuur	-20 °C...150 °C
Productgewicht	1730 g
Materiaal afdichtingen	FPM PTFE
Materiaal kogel	Messing, verchroomd
Materiaal as	Messing