Drukhefboomventiel H-4/3-M5

Artikelnummer: 7334



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	4/3 ontlucht
Bedieningswijze	manueel
Normaal nominaal debiet	125 l/min
Pneumatische werkaansluiting	M5
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Terugstelwijze	mechanische veer
Nominale doorlaat	4 mm
Afdichtingsprincipe	Zacht
Besturingstype	Voorgestuurd
Stroomrichting	Niet reversibel
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Pneumatische aansluiting 3	Niet gekanaliseerd