Magneetspoel VACS-C-C1-16B

Artikelnummer: 8025334

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	IEC 61010-1
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	110/120 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 2,8 VA, houdvermogen 1,9 VA
Piekspanningsweerstand	2.5 kV
Vervuilingsgraad	3
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur	-10 - 50 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...50 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	34.8 g
Elektrische aansluiting	Vorm C Conform EN 175301-803
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA Staal
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper