Smoring VFFG-T-M5-10

Artikelnummer: 8025713



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Smoorfunctie
Bevestigingstype	Met schroefdraad
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	40.8 l/min
Bedrijfsdruk	-0.9 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Nominale doorlaat	1.05 mm
b-waarde	0.5
C-waarde	0.14 l/sbar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	0.5 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal holle schroef	PA