# Aansluitblok VABM-B10-25E-N12-7

Artikelnummer: 8026257

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Rastermaat | 27.5 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 7 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 2412 g |
| Bevestigingstype | met doorgangsboring |
| Aansluiting stuurlucht 12 | 1/8 NPT |
| Aansluiting stuurlucht 14 | 1/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 5 | 1/2 NPT |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | Aluminium kneedlegering |