Aansluitblok VABM-B10-25E-N12-9

Artikelnummer: 8026259

Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	27.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	9
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	3006 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Aansluiting stuurlucht 12	1/8 NPT
Aansluiting stuurlucht 14	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 3	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 5	1/2 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering