Aansluitblok VABM-B10-25S-N38-8-P3

Artikelnummer: 8026312

Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	27.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	8
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1083 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	3/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering