Aansluitblok VABM-B10-30S-G12-7

Artikelnummer: 8026382

Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	32 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	7
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	2030 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 5	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering