Magneetspoel VACN-N-A1-16B

Artikelnummer: 8029134

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	F
Isolatiestofklasse van de geëmailleerde draad	F
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50 Hz, inschakelvermogen 5,2 VA, houdvermogen 3,1 VA 110 V AC: 60 Hz, inschakelvermogen 4,2 VA, houdvermogen 2,5 VA
Piekspanningsweerstand	2.5 kV
Vervuilingsgraad	3
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Maritieme classificatie	zie certificaat
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Certificaat instantie van afgifte	DNV TAA000011J
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	95 g
Elektrische aansluiting	Vorm A conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof Staal
Materiaal steekcontacten	Messing
Materiaal wikkeling	Koper