Dubbele nippel NPFC-D-G38-G12-M

Artikelnummer: 8030276

Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...150 °C
Productgewicht	35.2 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform