Aansluitplaat VMPA1-FB-AP-4-1-T1-RV

Artikelnummer: 8034549



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	49 mm
Lengte	107.3 mm
Rastermaat	10.5 mm
Max. aantal ventielplaatsen	4
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	190 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium