Doorvoer schakelkast NEFU-D12G4-R3DW4

Artikelnummer: 8040457

Gegevensblad

Functie	Waarde
Lengte	40,1 mm
Conform norm	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Bevestigingstype	vastgeschroefd
Elektrische aansluiting 1	Contactdoos recht, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd
Elektrische aansluiting 2	Haakse contactdoos, RJ45, 4-polig
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	2 A
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Overdrachteigenschappen	Conform categorie 5, EN 50173, klasse D Conform categorie 5, ISO/IEC 11801, klasse D
Beschermingsklasse	IP20 IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld PA Persgegoten zink
Kleur behuizing	zwart
Materiaal steekcontacten	Messing Verguld