Aansluitplaat VABS-K1-7B-12-M5-P

Artikelnummer: 8047064



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	1.2 mm
Ventielgrootte	7 mm
Vloeistofaansluiting	Inwendige schroefdraad M5
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aansluitrichting onder
Stroomrichting	Reversibel
Bedrijfsmedium	Vloeibare media Gasvormige media
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Bestendigheid van de materialen die met medium in contact komen in acht nemen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	0 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	0.15 Nm
Max. aanhaalmoment schroefkoppeling	0.6 Nm
Productgewicht	3.3 g
Bevestigingstype aansluitplaat	Met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PEEK
Materiaal huls met schroefdraad	hooggelegeerd roestvast staal