Vaste smoring VFFG-T-F4-10

Artikelnummer: 8047350

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Smoorfunctie
Bevestigingstype	Gekanaliseerd
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Bouwgrootte	voor ø 4 mm
Nominale doorlaat	1.05 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	0.4 g
Materiaal-informatie	RoHS conform