# P-aansluitstrip OABM-P-G3-15-2

Artikelnummer: 8049144

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Aantal apparaatposities | 2 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. aanhaalmoment | 3.3 Nm |
| Min. aanhaalmoment | 0.3 Nm |
| Productgewicht | 59.6 g |
| Bevestigingstype | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aansluitplaat | Aluminium kneedlegering |