Parallelkit EAMM-U-60-D40-58AA-91

Artikelnummer: 8058940

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	60
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	26.7 kgmm2
Nullastaandrijfmoment	0.07 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	1150 g
Interfacecode actuator	D40
Interfacecode motor In	58AA
Materiaal-informatie	RoHS conform