Parallelkit EAMM-U-145-S62-126AA-288

Artikelnummer: 8059073

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	145
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	4000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	2270 kgmm2
Nullastaandrijfmoment	2 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9.5 Nm
Productgewicht	15000 g
Interfacecode actuator	S62
Interfacecode motor In	126AA
Materiaal-informatie	RoHS conform