Axiaalkit EAMM-A-L38-70AA

Artikelnummer: 8063461



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	9 Nm
Productgewicht	418 g
Interfacecode actuator	L38
Interfacecode motor In	70AA 70AB
Materiaal-informatie	RoHS conform