Aansluitplaat VABS-P12-S-M5-P3

Artikelnummer: 8068637

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	25 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bijzondere eigenschappen	Zuurstofbestendig conform DIN EN 1797
Max. aantal ventielplaatsen	1
Bedrijfsdruk	0 bar...1.7 bar
Normaal nominaal debiet	27 l/min
Normaal nominaal debiet 2-3	28 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Inerte gassen Zuurstof
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk maximale deeltjesgrootte 5 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 70 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	IP00
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Productgewicht	55 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Pneumatische aansluiting 2S	M5
Pneumatische aansluiting 3	M5
Pneumatische aansluiting 5	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd