# Schokdemper DYSS-5-5-Y1F

Artikelnummer: 8081770



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | 5 |
| Slag | 5 mm |
| Demping | Zelfinstellend |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Positiedetectie | zonder |
| Max. impactsnelheid | 1 m/s |
| Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur | 0.2 s |
| Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur | 1 s |
| Werking | Enkelwerkend<br>Drukkend |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Dempingslengte | 5 mm |
| Max. aanslagkracht | 200 N |
| Max. aanhaalmoment | 2 Nm |
| Max. energie-opname per slag | 1.4 J |
| Max. energieverbruik per uur | 8000 J |
| Max. restenergie | 0.01 J |
| Retourkracht | 0.9 N |
| Min. invoerkracht | 10 N |
| Productgewicht | 7 g |
| Massabereik | 2.5 kg |
| Bevestigingstype | Met contramoer |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal |
| Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |