Twee-assige manipulator YXML-1

Artikelnummer: 8082249



Gegevensblad

Functie	Waarde
Vereiste effenheid van de aanbouwvlakken	0.1 mm/m
Inbouwpositie	Horizontaal
Constructieve opbouw	Twee-assig manipulatorsysteem met elektrische aandrijfmodules
Inschakelduur	100%
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Omgevingstemperatuur	10 °C...40 °C
Onderhoudsinterval	2500 km
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adapterplaat	Aluminium, geanodiseerd
Materiaal bevestigingshoek	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal energieketens	PA-versterkt