Tandwielkast EMGA-80-A-G3-100A

Artikelnummer: 8085348



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	80 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Verdraaispeling	0.22 deg
Type tandwielkast	Haakse tandwielkast
Tandwieloverbrenging	3:1
Max. aandrijftoerental	7000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	40 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	1.409 kgcm²
Max. uitgangskoppel	64 Nm
Max. rendement	95 %
Verdraaiingstijfheid	5 Nm/arcmin
Productgewicht	4500 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	80G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	100A
Materiaal-informatie	RoHS conform