Stoppercilinder DFST-63-30-L-Y4-A-G2

Artikelnummer: 8085907

Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	30 mm
Zuiger-Ø	63 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden Schokdemper instelbaar voor
Inbouwpositie	Verticaal
Werking	dubbelwerkend Trekkend
Constructieve opbouw	Zuigerstang met tuimelaar
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Detectie van de tuimelaarstand	voor inductieve sensoren
Borging tegen verdraaien/geleiding	Geleidingsstang
Bedrijfsdruk	2 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Dempingslengte	15 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang	5000 N
Productgewicht	3400 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Persgegoten aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal rol	POM