Drukregelaar VRPA-LM-R14-Q8

Artikelnummer: 8086013



Gegevensblad

Functie	Waarde
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Pneumatische aansluiting 1	R1/4
Pneumatische aansluiting 2	QS-8
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet	130 l/min
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Materiaal behuizing	PBT
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedieningswijze	manueel
Dichtingstype aan de inschroeftap	Coating
Instelelement	Draaiknop met vergrendeling
Zwenkbaarheid	360 deg/geen permanente zwenkbaarheid toegestaan
Drukindicator	met manometer
Drukregelbereik MPa	0.1 MPa...0.8 MPa
Drukregelbereik	1 bar...8 bar
Drukregelbereik psi	14.5 psi...116 psi
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Productgewicht	49 g
Materiaal inschroeftap	Messing, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schroefdraadafdichting	PTFE
Materiaal statische afdichtingen	NBR