Balancer-kit YHBP-

Artikelnummer: 8087218



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slagbereik	100 mm...1990 mm
Cilinderdiameter	50 mm...200 mm
Ondersteunde kinematica	Hefzuil Parallelle kinematica
Polariteitsbescherming	Voor bedrijfsspanning
Bedrijfsdruk	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Max. verplaatsingssnelheid	1 m/s
Bereik voor bedrijfsspanning DC	21.6 V...26.4 V
Inschakelduur	100%
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Restrimpel	5 %
Stroomverbruik bij onbelaste uitgangen	2 A
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP65
Informatie over beschermingsklasse	IP20 voor veiligheidsschakelapparaat PNOZ IP20 voor besturingssysteem CMCB-...-C IP20 voor besturing CECC-D IP54 voor besturingssysteem CMCB-...-CC In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Massalast	25 kg...999 kg
Overbrengingsverhouding van de kinematica	1:5 voor hefzuilen 1:1 - 1:5 voor parallelle kinematica
Productgewicht	4,8 kg...60,5 kg
Materiaal-informatie	RoHS conform