Aansluitblok VABS-P4-10S-G14

Artikelnummer: 8087327

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	21 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bijzondere eigenschappen	Zuurstofbestendig conform DIN EN 1797
Constructieve opbouw	Aansluitrichting zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	1
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Lucht Zuurstof
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk maximale deeltjesgrootte 10 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-40 °C...80 °C
Mediumtemperatuur	5 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...50 °C
Productgewicht	70 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd