Netfilter CAMF-C6-F-C20-3A

Artikelnummer: 8088929



Gegevensblad

Functie	Waarde
Kortsluitingsbestendigheid	nee
Stroombelastbaarheid bij 40°C	20 A
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...250 V
Netfrequentie	0 Hz...400 Hz
Isolatiespanning	1100 V
Goedkeuring	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...100 °C
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 °C...100 °C
Productgewicht	700 g
Bevestigingstype	Montageplaat, vastgeschroefd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Inbouwpositie	Horizontaal
Elektrische aansluiting 1, functie	Spanningstoevoer
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	2
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/aders	2
Elektrische aansluiting 1, kabeldoorsnede	4 mm²...6 mm²
Elektrische aansluiting 2, functie	Spanningstoevoer
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/aders	2
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/aders	2
Elektrische aansluiting 2, kabeldoorsnede	4 mm²...6 mm²