Kogelkraan VZBE-1/4-T-63-F-3L-F04-M-V15V15

Artikelnummer: 8096943





Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	3-weg-kogelkraan L-boring
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	1/4 NPT
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F04
Binnen-Ø	11 mm
Nominale doorlaat DN	8
Ventielfunctie	3/2
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	63
Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN	9.6 Nm
Gebaseerd op norm	ASME B1.20.1 ISO 5211
Medium	Damp Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water Neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 °C...200 °C
Debiet Kv type L	1.2 m³/h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	gegoten roestvast staal

Functie	Waarde
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal zittingsafdichting	PTFE
Materiaal afdichtingen	PTFE
Materiaal kogel	Gegoten roestvast staal
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	800 g
Goedkeuring	CRN
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting