Klemhuls EAMH-145-22-C34

Artikelnummer: 8098588

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	145
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	4000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	32.5 kgmm2
Productgewicht	198 g
Materiaal-informatie	RoHS conform